



Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, M: M7



Dane zamówienia

Numer katalogowy	130150 M7
GTIN	4045197065377
Klasa artykułu	11G

Opis

Wykonanie:

3-elementowy zestaw gwintowników: **wstępny, pośredni i wykańczak.**

wielk. M2,3 i M2,6 ze starą geometrią ostrza wg DIN.

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

 ; HSS

norma: DIN 352

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 1 mm

długość całkowita $L_{\text{całk.}}$: 50 mm

Ø chwytu: 6 mm

chwyt kwadratowy: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 6 mm

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	6 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Ø gwintu	7 mm
skok gwintu	1 mm

norma	DIN 352
Ø chwytu D _s	6 mm
długość całkowita L	50 mm
Chwył kwadratowy □	4,9 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Materiał ostrza 	HSS
głębokość gwintu	14 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M7
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	A
Kształt nakroju	D
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik

Akcesoria

Gwintowniki ręczne do gwintów metrycznych M3-12	146055 M3-12
Gwintowniki ręczne do gwintów metrycznych M3-12	146050 M3-12

Gwintowniki ręczne + wiertła kręte do otworów pod gwint
do gwintów metrycznych M3-12

146150 M3-12