

Garant**Gwintowniki maszynowe HSSE-PM, TiN, M: M20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	135378 M20
GTIN	4045197649515
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:**

stosować z **emulsją** (min. zawartość oleju 8%).

stabilne wykonanie z prawoskrętną linią śrubową o kącie 25°. Również do **obróbki materiałów HARDOX (HARDOX ≤ 500)**.

Zalecenie:

przy obróbce **materiałów TOOLOX i HARDOX** zalecamy wywiercić otwór pod gwint o \varnothing większej o **0,05 do 0,3 mm** od wymagań DIN (zob. tabela).

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza: HSS E PM

norma: DIN 376

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 2,5 mm

długość całkowita L: 140 mm

\varnothing chwytu D_s : 16 mm

Chwyt kwadratowy \square : 12 mm

\varnothing otworu rdzenia: 17,5 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	3
\varnothing otworu rdzenia	17,5 mm
liczba rowków wiórowych	3
skok gwintu	2,5 mm
\varnothing gwintu	20 mm

norma	DIN 376
Ø chwytu D_s	16 mm
długość całkowita L	140 mm
Chwył kwadratowy □	12 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Materiał ostrza	HSS E PM
głębokość gwintu	60 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M20
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	25 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	czerwone
Rodzaj produktu	gwintownik

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	9 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	7 m/min	P
TOOLOX 33	nadaje się	6 m/min	H
TOOLOX 44	nadaje się	3 m/min	H

HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	nadaje się	2 m/min	H
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	9 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	7 m/min	M
CuZn	nadaje się warunkowo	7 m/min	N
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		