

**Brzeszczot z węglików spiekanych, Typ: 165T24****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	078212 165T24
GTIN	4002395369720
Klasa artykułu	07A

Opis**Wykonanie:**

Powłoka PTFE (teflon): zmniejsza tarcie, dzięki czemu umożliwiają szybsze i chłodniejsze cięcia. Chroni przed korozją i zapobiega nagromadzeniu żywicy. Wycinana laserowo szczelina wibracyjna: niższy poziom drgań i większa precyzja cięć. Szczeliny są wypełnione poliuretanem i pełnią funkcję amortyzatorów, dzięki którym wibracje nie docierają do zębów z węglików spiekanych. Cięta laserowo stal wysokiej jakości: gwarancja precyzyjnego cięcia. Zęby z węgliku spiekanego z domieszką kobaltu: dłużej pozostają ostre i zapewniają czyste cięcie. Zoptymalizowane pod kątem narzędzi akumulatorowych, minimalna szerokość cięcia zapewnia długi czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora. Wszystkie rodzaje drewna: miękkie/twarde, sklejka, płyty powlekane, melamina, MDF. Brzeszczoty standardowe bez powłoki teflonowej i szczeliny wibracyjnej.

Ø otworu: 15,87 mm

Liczba zębów: 24

Opis techniczny

Ø D arkusza	165 mm
Ø otworu	15,87 mm

Liczba zębów	24
do obróbki	drewno