

**Mitutoyo****Głębokościomierz cyfrowy AOS z wyjściem danych, zakres pomiarowy: 300 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	418711 300
GTIN	4946368846460
Klasa artykułu	44A

**Opis****Wykonanie:**

Wynik pomiaru jest wyświetlany na czytelnym wyświetlaczu. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane.

**w dostawie::**

z 1 baterią nr 081560, wielk. 357.

**Wyp. dodatkowe:**

Przewód do transmisji danych nr 497080 i 497100.

Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym: metoda elektromagnetyczna, indukcyjna

Kalibracja: A1

odczyt: 0,01 mm

granica błędu: 0,03 mm

długość mostka: 100 mm

przekrój szyny pomiarowej: 16×3,5 mm

**Opis techniczny**

odczyt	0,01 mm
Kalibracja	A1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 357
granica błędu	0,03 mm
Liczba dołączonych baterii	1
długość mostka	100 mm

przekrój szyny pomiarowej	16×3,5 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
norma	norma zakładowa
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	Etui
Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym	metoda elektromagnetyczna, indukcyjna
Rodzaj produktu	Głębokościomierze

## Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 300 mm	011030 300
Kalibracja DAkKS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 300 mm	011050 300
Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja DAkKS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 300 mm	021010 300
Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 300 mm	021000 300