

**Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, MF: 3X0,35****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	137170 3X0,35
GTIN	4062406373498
Klasa artykułu	12I

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.
Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.

Rodzaj gwintu: MF

Materiał ostrza

 ; HSS E

norma: DIN 374

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 0,35 mm

długość całkowita L: 56 mm

Ø chwytu D_s: 2,2 mm

Ø otworu rdzenia: 2,65 mm

Opis techniczny

Ø chwytu D _s	2,2 mm
głębokość gwintu	7 mm
Liczba ostrzy Z	3
skok gwintu	0,35 mm
Materiał ostrza ;	HSS E
wielkość gwintu	M3×0,35
Rodzaj gwintu	MF
Ø gwintu	3 mm

norma	DIN 374
liczba rowków wiórowych	3
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
długość całkowita L	56 mm
Ø otworu rdzenia	2,65 mm
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	pravo
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielony
Seria	HOLEX Pro Tap
Rodzaj produktu	gwintownik