



Gwintowniki maszynowe HOLEX ProTap HSS-E, TiN, UNF: 10-32



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 138050 10-32 |
| GTIN | 4062406373528 |
| Klasa artykułu | 12I |

Opis

Wykonanie:

Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.
Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów drobnozwojnych UNF wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNF

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 32

Ø gwintu: 4,83 mm

długość całkowita L: 70 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

Chwyt kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 4,1 mm

Opis techniczny

| | |
|--------------------|-----------|
| wielkość gwintu | 10-32 UNF |
| głębokość gwintu | 12,08 mm |
| Rodzaj gwintu | UNF |
| Chwyt kwadratowy □ | 4,9 mm |
| Liczba ostrzy Z | 2 |
| Ø gwintu | 4,83 mm |

| | |
|-----------------------------------|--|
| długość całkowita L | 70 mm |
| Ø otworu rdzenia | 4,1 mm |
| Materiał ostrza | HSS E |
| Ø chwytu D _s | 6 mm |
| skok gwintu | 0,794 mm |
| norma | DIN 371 |
| liczba zwojów na cal | 32 |
| liczba rowków wiórowych | 2 |
| Seria | HOLEX Pro Tap |
| powłoka | TiN |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni |
| Klasa tolerancji | 2B |
| Kształt nakroju | C |
| Kąt linii śrubowej | 40 stopni |
| chwyt | chwyt walcowy z h9 |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych |
| kierunek skrawania | prawe |
| rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę |
| pierścień barwny | zielony |
| Rodzaj produktu | gwintownik |