

**Suwmiarka, pomiarowy: 1500 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415196 1500
GTIN	4062406584283
Klasa artykułu	42A

Opis**Wykonanie:**

Noniusz i powierzchnie odczytowe skali chromowane na matowo. Powierzchnie pomiarowe hartowane i szlifowane. **Długie szczęki do pomiaru dużych obrabianych elementów i obrabianych elementów o dużej \varnothing .** Z wkrętem ustalającym. Odsadzone i zaokrąglone końcówki szczęk do pomiarów wewnętrznych. Z dokładną regulacją.

wszystkie części: hartowana

norma: DIN 862

przełączalny odczyt: mm / cale

Kalibracja: A1

odczyt: 0,05 mm

podziałka: 1/20 mm

granica błędu: 0,18 mm

długość szczęk: 200 mm

\varnothing odsadzenia do pomiarów wewnętrznych: 30 mm

masa: 5,3 kg

Opis techniczny

długość szczęk	200 mm
zakres pomiarowy	0 - 1500 mm
odczyt	0,05 mm
przełączalny odczyt	mm / cale
podziałka	1/20 mm
norma	DIN 862

granica błędu	0,18 mm
Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	30 mm
Kalibracja	A1
masa	5,3 kg
podziałka noniusza mm/cale	tak
Technika pomiarowa	analogowe
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowana
Rodzaj produktu	Suwmiarka warsztatowa

Usługi

Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 2000 mm	011030 2000
Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 2000 mm	021000 2000