

**Suwmiarka, pomiarowy: 2000 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415196 2000
GTIN	4062406584290
Klasa artykułu	42A

Opis**Wykonanie:**

Noniusz i powierzchnie odczytowe skali chromowane na matowo. Powierzchnie pomiarowe hartowane i szlifowane. **Długie szczęki do pomiaru dużych obrabianych elementów i obrabianych elementów o dużej \varnothing .** Z wrętem ustalającym. Odsadzone i zaokrąglone końcówki szczęk do pomiarów wewnętrznych. Z dokładną regulacją.

wszystkie części: hartowana

norma: DIN 862

przełączalny odczyt: mm / cale

Kalibracja: A1

odczyt: 0,05 mm

podziałka: 1/20 mm

granica błędu: 0,22 mm

długość szczęk: 200 mm

\varnothing odsadzenia do pomiarów wewnętrznych: 30 mm

masa: 9,3 kg

Opis techniczny

norma	DIN 862
podziałka	1/20 mm
zakres pomiarowy	0 - 2000 mm
długość szczęk	200 mm
odczyt	0,05 mm
Kalibracja	A1

masa	9,3 kg
przełączalny odczyt	mm / cale
granica błędu	0,22 mm
Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	30 mm
podziałka noniusza mm/cale	tak
Technika pomiarowa	analogowe
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowana
Rodzaj produktu	Suwmiarka warsztatowa

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 2000 mm	011030 2000
Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 2000 mm	021000 2000