



Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNF: 10-32



Dane zamówienia

Numer katalogowy	133425 10-32
GTIN	4062406373474
Klasa artykułu	12I

Opis

Wykonanie:

Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.
Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.

Zastosowanie:

Do uniwersalnych gwintów drobnozwojnych UNF wg ASME – B1.1.

Rodzaj gwintu: UNF

Materiał ostrza

 ; HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 32

Ø gwintu: 4,83 mm

długość całkowita L: 70 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

Chwył kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 4,1 mm

Opis techniczny

Materiał ostrza ;	HSS E
liczba rowków wiórowych	3
skok gwintu	0,794 mm
Ø chwytu D _s	6 mm
norma	DIN 371

wielkość gwintu	10-32 UNF
długość całkowita L	70 mm
liczba zwojów na cal	32
Liczba ostrzy Z	3
Ø gwintu	4,83 mm
głębokość gwintu	14,49 mm
Ø otworu rdzenia	4,1 mm
Chwył kwadratowy □	4,9 mm
Rodzaj gwintu	UNF
Seria	HOLEX Pro Tap
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawo
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
Rodzaj produktu	gwintownik