



Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, G: G1/8 cal



Dane zamówienia

Numer katalogowy	133332 G1/8
GTIN	4062406373450
Klasa artykułu	12I

Opis

Wykonanie:

Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.
Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.

Zastosowanie:

Do cylindrycznych gwintów rurowych wg DIN-ISO 228/1 (do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Materiał ostrza

 HSS E

liczba zwojów na cal: 28

Ø gwintu: 9,73 mm

długość całkowita L: 90 mm

Ø chwytu D_s: 7 mm

Chwyt kwadratowy □: 5,5 mm

Ø otworu rdzenia: 8,8 mm

Opis techniczny

Materiał ostrza 	HSS E
głębokość gwintu	29,19 mm
Liczba ostrzy Z	3
wielkość gwintu	G1/8
Ø chwytu D _s	7 mm
długość całkowita L	90 mm

liczba rowków wiórowych	3
Chwył kwadratowy □	5,5 mm
liczba zwojów na cal	28
skok gwintu	0,907 mm
Ø gwintu	9,73 mm
Ø otworu rdzenia	8,8 mm
Seria	HOLEX Pro Tap
powłoka	TiN
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 5156
Kształł nakroju	B
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	gwintownik