

Garant UNI LINE

UNI Tower przejezdne kształt U, Typ: M**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	955465 M
GTIN	4062406586218
Klasa artykułu	9GC

Opis**Wykonanie:**

Modułowy system do udostępniania umożliwiający bezpośredni dostęp do materiałów roboczych oraz szybką wizualizację formacji. Możliwość dowolnej konfiguracji dzięki wszechstronnym akcesoriom i doskonałej kompatybilności z systemem Easyfix.

Ze wszystkich stron wewnątrz i na zewnątrz ze ściankami perforowanymi $\square 9 \times 9$ mm co 37 mm do mocowania akcesoriów do płyt perforowanych oraz haków i uchwytów Easyfix. Kształt U: 2 ścianki boczne ze ścianką tylną. Możliwość montażu szuflad i drzwi.

w dostawie::

UNI Tower nr 955462 rozm. M; 2 półki nr 955481 rozm. M; nasadka nr 955475 rozm. GREY; uchwyt do pchania nr 955496 rozm. 1.

Z 4 kółkami skrętnymi $\varnothing 125$ mm, 2 z hamulcem blokującym.

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy **lakier proszkowy**, srebrny połączony z antracytowym RAL 7016. **Bez możliwości konfiguracji.**

wskazówka:

Dalsze akcesoria, jak piktogramy, półki, szuflady i uchwyty do pchania są dostępne pod nr 955474 – 955499.

Regulacja wysokości co: 37

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 100

wysokość: 2290 mm

szerokość: 720 mm
głębokość: 750 mm
szerokość użytkowa: 540 mm
głębokość użytkowa: 510 mm
masa: 105 kg

Opis techniczny

wysokość	2290 mm
szerokość użytkowa	540 mm
masa	105 kg
Ø koła	125 mm
szerokość	720 mm
głębokość	750 mm
głębokość użytkowa	510 mm
Seria	UNI Tower
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9
Regulacja wysokości co	37
Rodzaj produktu	stacja zaopatrzeniowa

Akcesoria

Uchwyt do pchania UNI Line Typ 1	955496 1
UNI Tower przejezdne kształt U Typ M	955462 M
Nasadka do UNI Tower M Typ GREY	955475 GREY
Zestaw kół do UNI Line, 4-elem. Typ 1	955459 1
Półki do Kształt litery U Typ M	955481 M