



Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNC: 7/8-9



Dane zamówienia

Numer katalogowy	133375 7/8-9
GTIN	4062406374303
Klasa artykułu	12I

Opis

Wykonanie:

Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.
Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 9

Ø gwintu: 22,23 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D_s: 18 mm

Chwyt kwadratowy □: 14,5 mm

Ø otworu rdzenia: 19,5 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	22,23 mm
Rodzaj gwintu	UNC
Ø chwytu D _s	18 mm
Chwyt kwadratowy □	14,5 mm
długość całkowita L	140 mm
liczba zwojów na cal	9

głębokość gwintu	66,69 mm
liczba rowków wiórowych	3
skok gwintu	2,822 mm
wielkość gwintu	7/8-9 UNC
norma	DIN 376
Ø otworu rdzenia	19,5 mm
Materiał ostrza 	HSS E
Liczba ostrzy Z	3
Seria	HOLEX Pro Tap
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	pravo
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	gwintownik