

**Gwintowniki maszynowe HOLEX ProTap HSS-E, TiN, UNF: 5/16-24****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	138050 5/16-24
GTIN	4062406374914
Klasa artykułu	12I

**Opis****Wykonanie:**

**Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap.** Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.

**Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.**

**Zastosowanie:**

**Do uniw. gwintów drobnozwojnych UNF wg ASME-B1.1.**

Rodzaj gwintu: UNF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 24

Ø gwintu: 7,94 mm

długość całkowita L: 90 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 8 mm

Chwyt kwadratowy □: 6,2 mm

Ø otworu rdzenia: 6,9 mm

**Opis techniczny**

Chwyt kwadratowy □	6,2 mm
Ø otworu rdzenia	6,9 mm
Rodzaj gwintu	UNF
głębokość gwintu	19,85 mm
liczba zwojów na cal	24
skok gwintu	1,058 mm

liczba rowków wiórowych	3
wielkość gwintu	5/16-24 UNF
Ø gwintu	7,94 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	8 mm
Liczba ostrzy Z	3
długość całkowita L	90 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
norma	DIN 371
Seria	HOLEX Pro Tap
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczna obróbkę
pierścień barwny	zielony
Rodzaj produktu	gwintownik