

**Gwintowniki maszynowe HOLEX ProTap HSS-E, TiN, UNF: 7/16-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	138050 7/16-20
GTIN	4062406374938
Klasa artykułu	12I

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.
Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów drobnozwojnych UNF wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNF

Materiał ostrza

 ; HSS E

norma: DIN 374

liczba zwojów na cal: 20

Ø gwintu: 11,11 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D_s: 8 mm

Chwyt kwadratowy □: 6,2 mm

Ø otworu rdzenia: 9,9 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	3
Materiał ostrza ;	HSS E
skok gwintu	1,27 mm
głębokość gwintu	27,78 mm
długość całkowita L	100 mm

Ø gwintu	11,11 mm
Chwyt kwadratowy □	6,2 mm
Ø chwytu D _s	8 mm
liczba zwojów na cal	20
wielkość gwintu	7/16-20 UNF
norma	DIN 374
Ø otworu rdzenia	9,9 mm
Rodzaj gwintu	UNF
liczba rowków wiórowych	3
Seria	HOLEX Pro Tap
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielony
Rodzaj produktu	gwintownik