

**Gwintowniki maszynowe HOLEX ProTap HSS-E, TiN, UNF: 9/16-18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	138050 9/16-18
GTIN	4062406374952
Klasa artykułu	12I

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.
Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów drobnozwojnych UNF wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNF

Materiał ostrza

 HSS E

norma: DIN 374

liczba zwojów na cal: 18

Ø gwintu: 14,29 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D_s: 11 mm

Chwyt kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 12,9 mm

Opis techniczny

Ø chwytu D _s	11 mm
Ø gwintu	14,29 mm
liczba rowków wiórowych	3
Liczba ostrzy Z	3
Chwyt kwadratowy □	9 mm
Ø otworu rdzenia	12,9 mm

norma	DIN 374
Rodzaj gwintu	UNF
wielkość gwintu	9/16-18 UNF
skok gwintu	1,411 mm
liczba zwojów na cal	18
długość całkowita L	100 mm
Materiał ostrza 	HSS E
głębokość gwintu	35,73 mm
Seria	HOLEX Pro Tap
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielony
Rodzaj produktu	gwintownik