

**Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNF: 1/4-28****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133425 1/4-28
GTIN	4062406374310
Klasa artykułu	12I

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.
Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.

Zastosowanie:

Do uniwersalnych gwintów drobnozwojnych UNF wg ASME – B1.1.

Rodzaj gwintu: UNF

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 28

Ø gwintu: 6,35 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D_s: 7 mm

Chwyt kwadratowy □: 5,5 mm

Ø otworu rdzenia: 5,5 mm

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	5,5 mm
liczba zwojów na cal	28
Materiał ostrza :	HSS E
Liczba ostrzy Z	3
Ø gwintu	6,35 mm

liczba rowków wiórowych	3
norma	DIN 371
skok gwintu	0,907 mm
Ø chwytu D _s	7 mm
długość całkowita L	80 mm
Chwył kwadratowy □	5,5 mm
Rodzaj gwintu	UNF
wielkość gwintu	1/4-28 UNF
głębokość gwintu	19,05 mm
Seria	HOLEX Pro Tap
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawo
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
Rodzaj produktu	gwintownik