

HOLEX**Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNF: 3/8-24****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133425 3/8-24
GTIN	4062406374334
Klasa artykułu	12I

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.
Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.

Zastosowanie:

Do uniwersalnych gwintów drobnozwojnych UNF wg ASME – B1.1.

Rodzaj gwintu: UNF

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 24

Ø gwintu: 9,53 mm

długość całkowita L: 90 mm

Ø chwytu D_s: 10 mm

Chwyt kwadratowy □: 8 mm

Ø otworu rdzenia: 8,5 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	90 mm
liczba zwojów na cal	24
skok gwintu	1,058 mm
liczba rowków wiórowych	3
Ø gwintu	9,53 mm
Chwyt kwadratowy □	8 mm

norma	DIN 371
∅ chwytu D _s	10 mm
Liczba ostrzy Z	3
wielkość gwintu	3/8-24 UNF
Materiał ostrza 	HSS E
Rodzaj gwintu	UNF
∅ otworu rdzenia	8,5 mm
głębokość gwintu	28,59 mm
Seria	HOLEX Pro Tap
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawo
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
Rodzaj produktu	gwintownik