

**HOLEX****Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS/E kształt C, TiN, M: M14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	135910 M14
GTIN	4062406374471
Klasa artykułu	12I

**Opis****Wykonanie:**

**Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap.** Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.  
**Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.**

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

&amp;nbsp;; HSS E

norma: DIN 376

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 2 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 11 mm

Chwył kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 12 mm

**Opis techniczny**

wielkość gwintu	M14
Rodzaj gwintu	M
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Liczba ostrzy Z	4
głębokość gwintu	42 mm
Chwył kwadratowy □	9 mm
liczba rowków wiórowych	4
Ø gwintu	14 mm

Ø otworu rdzenia	12 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	11 mm
norma	DIN 376
skok gwintu	2 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
długość całkowita L	110 mm
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Seria	HOLEX Pro Tap
Rodzaj produktu	gwintownik