



## Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, MF: 12X1



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	132925 12X1
GTIN	4062406374020
Klasa artykułu	12I

### Opis

#### Wykonanie:

**Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap.** Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.  
**Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.**

Rodzaj gwintu: MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 374

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 1 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 9 mm

Chwyt kwadratowy □: 7 mm

Ø otworu rdzenia: 11 mm

### Opis techniczny

norma	DIN 374
głębokość gwintu	36 mm
Rodzaj gwintu	MF
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Ø chwytu D <sub>s</sub>	9 mm
wielkość gwintu	M12×1
Ø gwintu	12 mm

Chwył kwadratowy □	7 mm
długość całkowita L	100 mm
skok gwintu	1 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
Ø otworu rdzenia	11 mm
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	B
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawo
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Seria	HOLEX Pro Tap
Rodzaj produktu	gwintownik