

**Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, MF: 12X1,25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	132925 12X1,25
GTIN	4062406374037
Klasa artykułu	12I

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.
Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.

Rodzaj gwintu: MF

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 374

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 1,25 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D_s: 9 mm

Chwyt kwadratowy □: 7 mm

Ø otworu rdzenia: 10,8 mm

Opis techniczny

Klasa tolerancji	ISO 2 6H
wielkość gwintu	M12x1,25
Ø gwintu	12 mm
norma	DIN 374
Materiał ostrza :	HSS E
głębokość gwintu	36 mm
Ø chwytu D _s	9 mm

długość całkowita L	100 mm
skok gwintu	1,25 mm
Chwył kwadratowy □	7 mm
Ø otworu rdzenia	10,8 mm
Rodzaj gwintu	MF
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawo
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Seria	HOLEX Pro Tap
Rodzaj produktu	gwintownik