

**Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS/E kształt C, TiN, M: M3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	135910 M3
GTIN	4062406374402
Klasa artykułu	12I

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.

Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 0,5 mm

długość całkowita L: 56 mm

Ø chwytu D_s: 3,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,7 mm

Ø otworu rdzenia: 2,5 mm

Opis techniczny

Chwyt kwadratowy □	2,7 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Ø gwintu	3 mm
Ø chwytu D _s	3,5 mm
Rodzaj gwintu	M
Ø otworu rdzenia	2,5 mm
Liczba ostrzy Z	3
głębokość gwintu	9 mm

norma	DIN 371
wielkość gwintu	M3
skok gwintu	0,5 mm
Materiał ostrza 	HSS E
liczba rowków wiórowych	3
długość całkowita L	56 mm
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Seria	HOLEX Pro Tap
Rodzaj produktu	gwintownik