

**Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, MF: 16X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	132925 16X1,5
GTIN	4062406374068
Klasa artykułu	12I

**Opis****Wykonanie:**

**Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap.** Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.  
**Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.**

Rodzaj gwintu: MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 374

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 1,5 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 12 mm

Chwyt kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 14,5 mm

**Opis techniczny**

Ø gwintu	16 mm
długość całkowita L	100 mm
Materiał ostrza &nbsp;:	HSS E
Chwyt kwadratowy □	9 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Ø otworu rdzenia	14,5 mm
Rodzaj gwintu	MF

Ø chwytu D <sub>s</sub>	12 mm
norma	DIN 374
skok gwintu	1,5 mm
głębokość gwintu	48 mm
wielkość gwintu	M16×1,5
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawo
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Seria	HOLEX Pro Tap
Rodzaj produktu	gwintownik