

**Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS/E kształt C, TiN, M: M4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	135910 M4
GTIN	4062406374419
Klasa artykułu	12I

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.
Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 0,7 mm

długość całkowita L: 63 mm

Ø chwytu D_s: 4,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 3,4 mm

Ø otworu rdzenia: 3,3 mm

Opis techniczny

głębokość gwintu	12 mm
Liczba ostrzy Z	3
Rodzaj gwintu	M
Ø otworu rdzenia	3,3 mm
długość całkowita L	63 mm
Ø chwytu D _s	4,5 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Ø gwintu	4 mm

Chwył kwadratowy □	3,4 mm
wielkość gwintu	M4
norma	DIN 371
Materiał ostrza 	HSS E
liczba rowków wiórowych	3
skok gwintu	0,7 mm
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pieńcień barwny	zielone
Seria	HOLEX Pro Tap
Rodzaj produktu	gwintownik