

**Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, MF: 20X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	132925 20X1,5
GTIN	4062406374082
Klasa artykułu	12I

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.
Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.

Rodzaj gwintu: MF

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 374

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 1,5 mm

długość całkowita L: 125 mm

Ø chwytu D_s: 16 mm

Chwyt kwadratowy □: 12 mm

Ø otworu rdzenia: 18,5 mm

Opis techniczny

Materiał ostrza :	HSS E
skok gwintu	1,5 mm
Ø chwytu D _s	16 mm
Ø otworu rdzenia	18,5 mm
norma	DIN 374
Ø gwintu	20 mm
wielkość gwintu	M20×1,5

długość całkowita L	125 mm
głębokość gwintu	60 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Rodzaj gwintu	MF
Chwył kwadratowy □	12 mm
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawo
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Seria	HOLEX Pro Tap
Rodzaj produktu	gwintownik