

Garant
Okrawacze VHM 60°, TiAlN, Ø h6 DC: 8 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	208168 8
GTIN	4045197537416
Klasa artykułu	11X

Opis
Wykonanie:

Ze specjalnym kątem pochylenia linii śrubowej, miękko skrawające. Toerancja: **wymiar S = ±0,2 mm.**

Zastosowanie:

Nadają się doskonale do fazowania i okrawania
krawędzi detali oraz do frezowania obrysu.

Liczba zębów Z: 6

chwyt: DIN 6535 HB h6

Frezowanie fazek: 30 stopni

Liczba zębów Z: 6

wymiar S: 7,9 mm

długość całkowita L: 63 mm

Ø chwytu D_s: 8 mm

posuw f_z w stali < 900 N/mm²: 0,04 mm

Opis techniczny

wymiar S	7,9 mm
posuw f _z w stali < 900 N/mm ²	0,04 mm
Liczba zębów Z	6
Ø ostrzy D _c	8 mm
Ø chwytu D _s	8 mm
długość całkowita L	63 mm
chwyt	DIN 6535 HB h6

współczynnik korekcyjny f_z	1,25
Kąt sfazowania naroży	60 stopni
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	7,9 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ przy obcinaniu	7,9 mm
Frezowanie fazek	30 stopni
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
Tolerancja \varnothing nominalnej	h6
kierunek dosuwu	poziome i ukośne
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	60 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe