



Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, MF: 24X1,5



Dane zamówienia

Numer katalogowy	132925 24X1,5
GTIN	4062406374105
Klasa artykułu	12I

Opis

Wykonanie:

Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.
Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.

Rodzaj gwintu: MF

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 374

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 1,5 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D_s: 18 mm

Chwyt kwadratowy □: 14,5 mm

Ø otworu rdzenia: 22,5 mm

Opis techniczny

Ø chwytu D _s	18 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
norma	DIN 374
Materiał ostrza 	HSS E
długość całkowita L	140 mm
Chwyt kwadratowy □	14,5 mm
wielkość gwintu	M24×1,5

Ø gwintu	24 mm
Ø otworu rdzenia	22,5 mm
Rodzaj gwintu	MF
głębokość gwintu	72 mm
skok gwintu	1,5 mm
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	pravo
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Seria	HOLEX Pro Tap
Rodzaj produktu	gwintownik