

**Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, MF: 26X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	132925 26X1,5
GTIN	4062406374112
Klasa artykułu	12I

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.
Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.

Rodzaj gwintu: MF

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 374

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 1,5 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D_s: 18 mm

Chwyt kwadratowy □: 14,5 mm

Ø otworu rdzenia: 24,5 mm

Opis techniczny

wielkość gwintu	M26×1,5
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Ø gwintu	26 mm
Chwyt kwadratowy □	14,5 mm
Rodzaj gwintu	MF
skok gwintu	1,5 mm
długość całkowita L	140 mm
Materiał ostrza	HSS E

&nbsp;

norma	DIN 374
Ø chwytu D _s	18 mm
Ø otworu rdzenia	24,5 mm
głębokość gwintu	78 mm
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawo
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Seria	HOLEX Pro Tap
Rodzaj produktu	gwintownik