

Garant
Okrawacze VHM 60°, TiAlN, Ø h6 DC: 12 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	208168 12
GTIN	4045197537430
Klasa artykułu	11X

Opis
Wykonanie:

Ze specjalnym kątem pochylenia linii śrubowej, miękko skrawające. Toerancja: **wymiar S = ±0,2 mm.**

Zastosowanie:

Nadają się doskonale do fazowania i okrawania
krawędzi detali oraz do frezowania obrysu.

Liczba zębów Z: 6

chwyt: DIN 6535 HB h6

Frezowanie fazek: 30 stopni

Liczba zębów Z: 6

wymiar S: 11,9 mm

długość całkowita L: 83 mm

Ø chwytu D_s: 12 mm

posuw f_z w stali < 900 N/mm²: 0,06 mm

Opis techniczny

posuw f _z w stali < 900 N/mm ²	0,06 mm
Ø ostrzy D _c	12 mm
wymiar S	11,9 mm
Liczba zębów Z	6
Ø chwytu D _s	12 mm
długość całkowita L	83 mm
chwyt	DIN 6535 HB h6

współczynnik korekcyjny f_z	1,25
Kąt sfazowania naroży	60 stopni
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ przy obcinaniu	11,9 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	11,9 mm
Frezowanie fazek	30 stopni
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
Tolerancja \varnothing nominalnej	h6
kierunek dosuwu	poziome i ukośne
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	60 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe