

**Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, MF: 6X0,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	132925 6X0,5
GTIN	4062406373962
Klasa artykułu	12I

**Opis****Wykonanie:**

**Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap.** Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.  
**Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.**

Rodzaj gwintu: MF

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E

norma: DIN 374

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 0,5 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 4,5 mm

Chwył kwadratowy □: 3,4 mm

Ø otworu rdzenia: 5,5 mm

**Opis techniczny**

Ø otworu rdzenia	5,5 mm
głębokość gwintu	18 mm
Materiał ostrza &nbsp;;	HSS E
norma	DIN 374
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
skok gwintu	0,5 mm
wielkość gwintu	M6×0,5

Ø gwintu	6 mm
Rodzaj gwintu	MF
Chwył kwadratowy □	3,4 mm
długość całkowita L	80 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	4,5 mm
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawo
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Seria	HOLEX Pro Tap
Rodzaj produktu	gwintownik