

**Garant**
**Okrawacze VHM 90°, bez powłoki, Ø h6 DC: 6 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	208162 6
GTIN	4045197537256
Klasa artykułu	11X

**Opis**
**Wykonanie:**

Ze specjalnym kątem pochylenia linii śrubowej, miękko skrawające. Tolerancja: **wymiar S = ±0,2 mm.**

**Zastosowanie:**

Nadają się doskonale <B>do fazowania i okrawania</B> <BR/>krawędzi detali oraz <B>do frezowania obrysu</B>.

Liczba zębów Z: 6

chwyt: DIN 6535 HB h6

Frezowanie fazek: 45 stopni

Liczba zębów Z: 6

wymiar S: 4,2 mm

długość całkowita L: 57 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 6 mm

posuw f<sub>z</sub> w stali < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,03 mm

**Opis techniczny**

Liczba zębów Z	6
posuw f <sub>z</sub> w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm
wymiar S	4,2 mm
Ø ostrzy D <sub>c</sub>	6 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	6 mm
długość całkowita L	57 mm
chwyt	DIN 6535 HB h6

współczynnik korekcyjny $f_z$	1,25
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ przy obcinaniu	4,2 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	4,2 mm
Frezowanie fazek	45 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
Tolerancja $\varnothing$ nominalnej	h6
kierunek dosuwu	poziome i ukośne
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe