



Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, MF: 8X1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	132925 8X1
GTIN	4062406373993
Klasa artykułu	12I

Opis

Wykonanie:

Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.
Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.

Rodzaj gwintu: MF

Materiał ostrza

 ; HSS E

norma: DIN 374

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 1 mm

długość całkowita L: 90 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

Chwył kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 7 mm

Opis techniczny

skok gwintu	1 mm
Ø chwytu D _s	6 mm
Ø gwintu	8 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Ø otworu rdzenia	7 mm
głębokość gwintu	24 mm
długość całkowita L	90 mm
norma	DIN 374

Chwył kwadratowy □	4,9 mm
wielkość gwintu	M8×1
Materiał ostrza 	HSS E
Rodzaj gwintu	MF
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	B
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawo
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Seria	HOLEX Pro Tap
Rodzaj produktu	gwintownik