



## Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, G: G1/4 cal



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	133332 G1/4
GTIN	4062406374136
Klasa artykułu	12I

### Opis

#### Wykonanie:

**Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap.** Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.  
**Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.**

#### Zastosowanie:

**Do cylindrycznych gwintów rurowych** wg DIN-ISO 228/1 (do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Materiał ostrza

&nbsp; HSS E

liczba zwojów na cal: 19

Ø gwintu: 13,16 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 11 mm

Chwył kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 11,8 mm

### Opis techniczny

Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
wielkość gwintu	G1/4
liczba zwojów na cal	19
długość całkowita L	100 mm
Ø otworu rdzenia	11,8 mm
skok gwintu	1,337 mm

liczba rowków wiórowych	3
Ø chwytu D <sub>s</sub>	11 mm
Chwył kwadratowy □	9 mm
głębokość gwintu	39,48 mm
Ø gwintu	13,16 mm
Liczba ostrzy Z	3
Seria	HOLEX Pro Tap
powłoka	TiN
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 5156
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pieńścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	gwintownik