

HOLEX**Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, MF: 20X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	137170 20X1,5
GTIN	4062406374679
Klasa artykułu	12I

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.
Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.

Rodzaj gwintu: MF

Materiał ostrza

&nbsp; HSS E

norma: DIN 374

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 1,5 mm

długość całkowita L: 125 mm

Ø chwytu D_s: 16 mm

Chwyt kwadratowy □: 12 mm

Ø otworu rdzenia: 18,5 mm

Opis techniczny

Materiał ostrza 	HSS E
Ø otworu rdzenia	18,5 mm
Rodzaj gwintu	MF
głębokość gwintu	50 mm
wielkość gwintu	M20×1,5
liczba rowków wiórowych	4
długość całkowita L	125 mm

Chwył kwadratowy □	12 mm
norma	DIN 374
Liczba ostrzy Z	4
skok gwintu	1,5 mm
Ø gwintu	20 mm
Ø chwytu D _s	16 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawo
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielony
Seria	HOLEX Pro Tap
Rodzaj produktu	gwintownik