



## Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, G: G3/4 cal



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	133332 G3/4
GTIN	4062406374174
Klasa artykułu	12I

### Opis

#### Wykonanie:

**Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap.** Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.  
**Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.**

#### Zastosowanie:

**Do cylindrycznych gwintów rurowych** wg DIN-ISO 228/1 (do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E

liczba zwojów na cal: 14

Ø gwintu: 26,44 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 20 mm

Chwyt kwadratowy □: 16 mm

Ø otworu rdzenia: 24,5 mm

### Opis techniczny

Chwyt kwadratowy □	16 mm
wielkość gwintu	G3/4
Materiał ostrza &nbsp;;	HSS E
skok gwintu	1,814 mm
głębokość gwintu	79,32 mm
Ø gwintu	26,44 mm

Ø chwytu D <sub>s</sub>	20 mm
liczba zwojów na cal	14
liczba rowków wiórowych	2
Ø otworu rdzenia	24,5 mm
Liczba ostrzy Z	2
długość całkowita L	140 mm
Seria	HOLEX Pro Tap
powłoka	TiN
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 5156
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	gwintownik