



## Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, G: G3/8 cal



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	133332 G3/8
GTIN	4062406374143
Klasa artykułu	12I

### Opis

#### Wykonanie:

**Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap.** Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.  
**Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.**

#### Zastosowanie:

**Do cylindrycznych gwintów rurowych** wg DIN-ISO 228/1 (do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Materiał ostrza

&nbsp; HSS E

liczba zwojów na cal: 19

Ø gwintu: 16,66 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 12 mm

Chwyt kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 15,25 mm

### Opis techniczny

liczba zwojów na cal	19
liczba rowków wiórowych	2
Liczba ostrzy Z	2
długość całkowita L	100 mm
wielkość gwintu	G3/8
Ø otworu rdzenia	15,25 mm

Chwył kwadratowy □	9 mm
∅ chwytu D <sub>s</sub>	12 mm
∅ gwintu	16,66 mm
skok gwintu	1,337 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
głębokość gwintu	49,98 mm
Seria	HOLEX Pro Tap
powłoka	TiN
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 5156
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	gwintownik