

**Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, MF: 4X0,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	137170 4X0,5
GTIN	4062406374525
Klasa artykułu	12I

**Opis****Wykonanie:**

**Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap.** Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.  
**Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.**

Rodzaj gwintu: MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 374

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 0,5 mm

długość całkowita L: 63 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Chwył kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 3,5 mm

**Opis techniczny**

liczba rowków wiórowych	3
Ø gwintu	4 mm
Liczba ostrzy Z	3
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
skok gwintu	0,5 mm
wielkość gwintu	M4x0,5

Ø chwytu D <sub>s</sub>	2,8 mm
długość całkowita L	63 mm
głębokość gwintu	10 mm
norma	DIN 374
Rodzaj gwintu	MF
Chwył kwadratowy □	2,1 mm
Ø otworu rdzenia	3,5 mm
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawo
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielony
Seria	HOLEX Pro Tap
Rodzaj produktu	gwintownik