



Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNC: 12-24



Dane zamówienia

Numer katalogowy	133375 12-24
GTIN	4062406374235
Klasa artykułu	12I

Opis

Wykonanie:

Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.
Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

 HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 24

Ø gwintu: 5,49 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

Chwyt kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 4,5 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	5,49 mm
Materiał ostrza 	HSS E
Chwyt kwadratowy □	4,9 mm
wielkość gwintu	12-24 UNC
norma	DIN 371
Rodzaj gwintu	UNC

Ø otworu rdzenia	4,5 mm
Liczba ostrzy Z	3
liczba rowków wiórowych	3
liczba zwojów na cal	24
Ø chwytu D _s	6 mm
skok gwintu	1,058 mm
głębokość gwintu	16,47 mm
długość całkowita L	80 mm
Seria	HOLEX Pro Tap
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	pravo
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	gwintownik