


Garant**Frezy trzpieniowe, bez powłoki, Ø k10 DC: 50 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	191630 50
GTIN	4045197104106
Klasa artykułu	11W

Opis**Wykonanie:**

Frezy wieloostrzowe. Czoło w części środkowej bez ostrza.

Zalety:

Do frezowania płytkiego (przeważnie czołowego).

Bardzo stabilne dzięki małemu wysięgowi wrzeczona maszyny.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Tolerancja Ø nominalnej: k10

Liczba zębów Z: 8

Kąt linii śrubowej: 30 stopni

kierunek dosuwu: poziome i ukośne

chwyt: DIN 1835 B z h6

Liczba zębów Z: 8

długość ostrzy L_c : 36 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D_s : 32 mm

posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm²: 0,12 mm

Opis techniczny

Liczba zębów Z	8
Ø ostrzy D_c	50 mm
posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm ²	0,12 mm
Ø chwytu D_s	32 mm

długość całkowita L	100 mm
długość ostrzy L_c	36 mm
kierunek dosuwu	poziome i ukośne
chwyt	DIN 1835 B z h6
Tolerancja \varnothing nominalnej	k10
współczynnik korekcyjny f_z	1,25
Kąt linii śrubowej	30 stopni
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$ przy obcinaniu	36 mm
Kąt sfazowania naroży	90 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS Co 5
typ	N
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe