

HOLEX**Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, G: G1/4 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	137806 G1/4
GTIN	4062406374723
Klasa artykułu	12I

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.
Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.

Zastosowanie:

Do cylindrycznych gwintów rurowych wg DIN-ISO 228/1 (do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E PM

liczba zwojów na cal: 19

Ø gwintu: 13,16 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D_s: 11 mm

Chwyt kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 11,8 mm

Opis techniczny

Materiał ostrza ;	HSS E PM
długość całkowita L	100 mm
głębokość gwintu	32,9 mm
liczba rowków wiórowych	4
Ø otworu rdzenia	11,8 mm
Ø chwytu D _s	11 mm

Ø gwintu	13,16 mm
Chwył kwadratowy □	9 mm
skok gwintu	1,337 mm
wielkość gwintu	G1/4
Liczba ostrzy Z	4
liczba zwojów na cal	19
Seria	GARANT Master Tap
powłoka	TiN
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 5156
Kształł nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	gwintownik