

**Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, G: G5/8 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	137806 G5/8
GTIN	4062406374754
Klasa artykułu	12I

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.
Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.

Zastosowanie:

Do cylindrycznych gwintów rurowych wg DIN-ISO 228/1 (do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Materiał ostrza

 HSS E PM

liczba zwojów na cal: 14

Ø gwintu: 22,91 mm

długość całkowita L: 125 mm

Ø chwytu D_s: 18 mm

Chwył kwadratowy □: 14,5 mm

Ø otworu rdzenia: 21 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	4
liczba rowków wiórowych	4
Ø otworu rdzenia	21 mm
skok gwintu	1,814 mm
długość całkowita L	125 mm
Ø gwintu	22,91 mm

głębokość gwintu	57,28 mm
Ø chwytu D _s	18 mm
Materiał ostrza 	HSS E PM
wielkość gwintu	G5/8
liczba zwojów na cal	14
Chwył kwadratowy □	14,5 mm
Seria	GARANT Master Tap
powłoka	TiN
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 5156
Kształł nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	gwintownik