



Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNC: 1/4-20



Dane zamówienia

Numer katalogowy	137910 1/4-20
GTIN	4062406374839
Klasa artykułu	12I

Opis

Wykonanie:

Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.
Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 20

Ø gwintu: 6,35 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D_s: 7 mm

Chwył kwadratowy □: 5,5 mm

Ø otworu rdzenia: 5,1 mm

Opis techniczny

Ø chwytu D _s	7 mm
wielkość gwintu	1/4-20 UNC
długość całkowita L	80 mm
Ø gwintu	6,35 mm
skok gwintu	1,27 mm
Ø otworu rdzenia	5,1 mm

norma	DIN 371
Materiał ostrza 	HSS E
Rodzaj gwintu	UNC
liczba rowków wiórowych	2
Liczba ostrzy Z	2
liczba zwojów na cal	20
Chwył kwadratowy □	5,5 mm
głębokość gwintu	15,88 mm
Seria	HOLEX Pro Tap
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształł nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielony
Rodzaj produktu	gwintownik