

**Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNC: 10-24****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	137910 10-24
GTIN	4062406374815
Klasa artykułu	12I

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.
Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 24

Ø gwintu: 4,83 mm

długość całkowita L: 70 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

Chwyt kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 3,9 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	70 mm
Rodzaj gwintu	UNC
Chwyt kwadratowy □	4,9 mm
norma	DIN 371
wielkość gwintu	10-24 UNC
liczba zwojów na cal	24

liczba rowków wiórowych	2
Liczba ostrzy Z	2
Materiał ostrza 	HSS E
skok gwintu	1,058 mm
Ø gwintu	4,83 mm
głębokość gwintu	12,08 mm
Ø otworu rdzenia	3,9 mm
Ø chwytu D _s	6 mm
Seria	HOLEX Pro Tap
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielony
Rodzaj produktu	gwintownik