

**Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNC: 12-24****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	137910 12-24
GTIN	4062406374822
Klasa artykułu	12I

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.
Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 24

Ø gwintu: 5,49 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

Chwył kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 4,5 mm

Opis techniczny

wielkość gwintu	12-24 UNC
Rodzaj gwintu	UNC
Ø chwytu D _s	6 mm
Liczba ostrzy Z	2
głębokość gwintu	13,73 mm
Ø otworu rdzenia	4,5 mm

długość całkowita L	80 mm
Ø gwintu	5,49 mm
liczba zwojów na cal	24
liczba rowków wiórowych	2
skok gwintu	1,058 mm
norma	DIN 371
Materiał ostrza 	HSS E
Chwył kwadratowy □	4,9 mm
Seria	HOLEX Pro Tap
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształł nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielony
Rodzaj produktu	gwintownik