



Płytki z zarysem pełnym 55° wewnętrzne, prawe, HBF20, Liczba zwojów / cal:
11



Dane zamówienia

Numer katalogowy	271980 11
GTIN	4062406593063
Klasa artykułu	22B

Opis

Wykonanie:

W pełni spiekane.

Opis techniczny

skok gwintu	11 mm
Materiał ostrza	HM
Gatunek	HBf20
Rodzaj gwintu	BSP
Rodzaj gwintu	G
Rodzaj gwintu	BSP
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
Grubość	3,68 mm
Wielkość płytki L	16 mm

Rodzaj produktu

Wymienna płytką skrawająca
do toczenia gwintów**Dane użytkownika**

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	220 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	150 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	120 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	120 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	120 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	85 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	75 m/min	P
Stal < 55 HRC	nadaje się warunkowo	35 m/min	H
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	60 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się warunkowo	40 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	110 m/min	K
CuZn	nadaje się warunkowo	130 m/min	N
ciągle	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		