



## Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNC: 3/8-16



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	137910 3/8-16
GTIN	4062406374853
Klasa artykułu	12I

### Opis

#### Wykonanie:

**Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap.** Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów.  
**Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.**

#### Zastosowanie:

**Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC** wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 16

Ø gwintu: 9,53 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 10 mm

Chwył kwadratowy □: 8 mm

Ø otworu rdzenia: 8 mm

### Opis techniczny

głębokość gwintu	23,83 mm
liczba rowków wiórowych	3
długość całkowita L	100 mm
liczba zwojów na cal	16
Materiał ostrza &nbsp;;	HSS E

Chwył kwadratowy □	8 mm
norma	DIN 371
skok gwintu	1,587 mm
Rodzaj gwintu	UNC
Ø chwytu D <sub>s</sub>	10 mm
Ø otworu rdzenia	8 mm
Liczba ostrzy Z	3
wielkość gwintu	3/8-16 UNC
Ø gwintu	9,53 mm
Seria	HOLEX Pro Tap
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształł nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielony
Rodzaj produktu	gwintownik