

Garant**Gwintowniki maszynowe, waporyzowane, M: M2,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	135450 M2,5
GTIN	4045197076793
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:**wielk. M2,6 ze starą geometrią ostrza DIN. **HSS-E**

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 0,45 mm

długość całkowita L: 50 mm

Ø chwytu D_s: 2,8 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 2,05 mm

Opis techniczny

skok gwintu	0,45 mm
Ø gwintu	2,5 mm
Ø otworu rdzenia	2,05 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Liczba ostrzy Z	2
liczba rowków wiórowych	2
norma	DIN 371
Ø chwytu D _s	2,8 mm

długość całkowita L	50 mm
Chwył kwadratowy □	2,1 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Materiał ostrza 	HSS E
głębokość gwintu	5 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M2,5
powłoka	waporyzowane
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	gwintownik