

Garant**Okrawacze z VHM, spiralne 60°, TiAlN, Ø h6 DC: 8 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	208165 8
GTIN	4062406380342
Klasa artykułu	11X

Opis

Wykonanie:

Doskonała jakość powierzchni dzięki **kątowi linii śrubowej 35°**.

Okrawacze do **zastosowania uniwersalnego** w niemal wszystkich materiałach. Nowa powłoka zapobiega skutecznie powstawaniu narostów, również w aluminium lub w INOX.

tolerancja: **wymiar S = ±0,2 mm. Kąt wierzchołkowy ±5 minut kątowych.**

Zastosowanie:

Nadają się doskonale **do fazowania i okrawania** krawędzi detali oraz **do frezowania obrysu**.

Liczba zębów Z: 4

chwyt: DIN 6535 HA z h6

Frezowanie fazek: 30 stopni

Liczba zębów Z: 4

wymiar S: 7,9 mm

długość całkowita L: 63 mm

Ø chwytu D_s: 8 mm

posuw f_z w stali < 900 N/mm²: 0,06 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	63 mm
Ø chwytu D _s	8 mm
Ø ostrzy D _c	8 mm
Frezowanie fazek	30 stopni
posuw f _z w stali < 900 N/mm ²	0,06 mm

Kąt sfazowania naroży	60 stopni
Liczba zębów Z	4
wymiar S	7,9 mm
chwyt	DIN 6535 HA z h6
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
norma	norma zakładowa
typ	N
Tolerancja Ø nominalnej	h6
Kąt linii śrubowej	35 stopni
kierunek dosuwu	poziome i ukośne
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	60 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe