

Garant**Frezy zgrubne z VHM GARANT Master Alu PickPocket HPC, bez powłoki, Ø e6
DC: 10mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	202008 10
GTIN	4062406380748
Klasa artykułu	11X

Opis**Wykonanie:**

Do obróbki zgrubnej i wykańczającej.

W pełnym materiale do $2 \times D$, spokojna praca przy bardzo dużych prędkościach posuwu.

Maksymalne prędkości posuwu przy pionowym zanurzeniu.

Rampy do 45° .

Zalety:

Zoptymalizowany kształt rowka, zaszlifowanie mimośrodowe, duże rowki wiórowe.

Opis techniczny

kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
Ø szyjki D_1	9,8 mm
Kąt sfazowania naroży	90 stopni
posuw f_z przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór	0,08 mm
Ø chwytu D_s	10 mm
chwyt	DIN 6535 HA z h6
Tolerancja Ø nominalnej	e8
długość całkowita L	80 mm
Kąt linii śrubowej	42 stopni
Dokładność wyważenia z chwytym	G 2,5 z HA

Liczba zębów Z	3
długość ostrzy L_c	30 mm
posuw f_z przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór	0,06 mm
\varnothing ostrzy D_c	10 mm
wysięg L_1 z szyjką	38 mm
Seria	Master Alu
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza	VHM
Norma	Norma zakładowa
typ	W
Właściwości kąta linii śrubowej	nierówny
Podziałka ostrzy	nierówny
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale $1 \times D$
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale $1 \times D$
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	HPC
pierścień barwny	żółty
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Al	nadają się	250 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	200 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	180 m/min	N
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl	nadają się	180 m/min	N

PE-HD	nadają się	130 m/min	N
PA 66	nadają się	150 m/min	N
PEEK	nadają się	130 m/min	N
PF 31	nadają się	110 m/min	N
Honeycomb Sandwich	nadają się warunkowo	180 m/min	N
Cu	nadają się	120 m/min	N
CuZn	nadają się	150 m/min	N
maksymalnie na mokro	nadaje się		
minimalnie na mokro	nadają się warunkowo		
suchy	nadają się warunkowo		
przyłącze	nadaje się		

Usługi

Szlifowanie ściernicą trzpieniową Typ HB

129100 HB