

Garant

**Głowica do rozwierciania Cermet HPC H7 stal otwór przelotowy, bez powłoki,
Ø nomin. D: 40,201-X mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	239710 40,201-X
GTIN	4062406605698
Klasa artykułu	23A

Opis**Wykonanie:**

System do rozwierciania dokładnego z wymiennymi głowicami **szlifowany na gotowo, tolerancja IT7**. Geometria ostrza pasująca do zastosowania.

Bicie systemowe ≤ 5 µm (w odniesieniu do głowicy i uchwytu) po zmontowaniu.
z krótkimi ostrzami i lewoskrętną linią śrubową.

Zastosowanie:

do otworów przelotowych.

Do rozwierciania HPC/HSC.

wskazówka:

Całkowita długość robocza = L₁ (uchwyt nr 239740 / 239745) + l (głowica wymienna nr 239710 do 239735).

Dopasowany klucz mocujący nr 219987.

Zastosowanie do klucza dynamometrycznego nr 219986.

Pozostałe rozmiary dostępne na zamówienie. Termin dostawy: 4 tygodni

Minimalne zamówienie: 1 sztuki

Wersja specjalna na zamówienie klienta:

możliwość anulowania w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia zlecenia. Bez możliwości zwrotu.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Semi-Standard: tak

Wielkość uchwytu: 29 mm

długość ostrza l₁: 12 mm

długość głowki l: 30 mm

Liczba ostrzy Z: 8

Opis techniczny

długość główki l	30 mm
Liczba ostrzy Z	8
długość ostrza l ₁	12 mm
Wielkość uchwytu	29 mm
Semi-Standard	tak
zakres Ø	40,201 mm