


**CCGT 030101, Gatunek: PR1725****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260040 PR1725
GTIN	4960664890347
Klasa artykułu	25E

**Opis**

CCGT 030101 PR1725 Gatunek: PR1725

Łamacz wiórów: MP-CF

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,03 - 0,2 mm

posuw  $f$ : 0,02 - 0,1 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 60 - 180 m/min

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie dodatkowe: 100 - 150 m/min

**Opis techniczny**

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie dodatkowe	100 - 150 m/min
Łamacz wiórów	MP-CF
Zastosowanie dodatkowe	M
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCGT 030101
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 180 m/min

Warunki skrawania	ciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,02 - 0,1 mm/obr,
Gatunek	PR1725
głębokość skrawania $a_p$	0,03 - 0,2 mm
liczba wymian/ostrzy	2
promień naroża	0,1 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia